クリーンルーム関連機器

リリーフダンパ

クリーンルームやバイオクリーンルーム等では、室内圧を調整することが清浄空間を保証するうえで重要なポイントです。安定した微差圧を維持することは非常に困難とされ、ドアが重かったり、または軽いために急に閉まり事故を起こしたりすることがあります。このリリーフダンパは、このようなトラブルを解決し、室内の微差圧を常に設定された値に維持します。



■仕様

型式	開口部寸法 (mm)		取付時寸法(mm)				処理風量	調整可能静圧差	自重
	高さ	幅	全幅	全高	扉全閉	扉全開	(m³/min)	(Pa)	(Kg)
RD-152	150	200	266	約230	約135	約220	5	5 ~ 30	3.5
RD-154	150	400	466	約230	約135	約220	10	5 ~ 30	5.5
RD-156	150	600	666	約230	約135	約220	15	5 ~ 30	7.5
R D −206	200	600	666	約300	約120	約300	20	5 ~ 30	14.5